



BRASIL




----- Site do Inmetro -----

Sites de Interesse

Mapa do Site

Ouvidoria

Fale com o Inmetro


Certificados

Produtos


Serviços

Empresas

Organismos Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

topo

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
22 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: BRACERT Nº Certificado: [BRC-24.5660.01](#) Tipo: Produto Emissão: 18/12/2024 Validade: 18/12/2029 Status do Certificado: Ativo [Doc.Normativo](#)

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
05030501000134	MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA.		ESTRADA SÃO JUDAS, 325 - - PARQUE ESPLANADA - EMBU DAS ARTES, SP - BRASIL	ATIVO	SOLICITANTE/FABRICANTE

▼ Marca	▼ Modelo	▼ Importado	▼ Descrição
MIKATOS	MINI OTOSCÓPIO KOLE (REF.: 1000KL)	NÃO	OTOSCÓPIO - 2 PILHAS (2,5 V), ENERGIZADO INTERNAMENTE, PARTE APLICADA B, IPX0, MODO DE OPERAÇÃO: CONTINUO
MIKATOS	MINI OTOSCÓPIO MIKATOS (AZUL) (REF.: 1003)	NÃO	OTOSCÓPIO - 2 PILHAS (2,5 V), ENERGIZADO INTERNAMENTE, PARTE APLICADA B, IPX0, MODO DE OPERAÇÃO: CONTINUO
MIKATOS	MINI OTOSCÓPIO MIKATOS (AZUL) LED (REF.: 1003/LED)	NÃO	OTOSCÓPIO - 2 PILHAS (2,5 V), ENERGIZADO INTERNAMENTE, PARTE APLICADA B, IPX0, MODO DE OPERAÇÃO: CONTINUO
MIKATOS	MINI OTOSCÓPIO MIKATOS (PRETO) (REF.: 1000)	NÃO	OTOSCÓPIO - 2 PILHAS (2,5 V), ENERGIZADO INTERNAMENTE, PARTE APLICADA B, IPX0, MODO DE OPERAÇÃO: CONTINUO
MIKATOS	MINI OTOSCÓPIO MIKATOS (PRETO) LED (REF.: 1000/LED)	NÃO	OTOSCÓPIO - 2 PILHAS (2,5 V), ENERGIZADO INTERNAMENTE, PARTE APLICADA B, IPX0, MODO DE OPERAÇÃO: CONTINUO
MIKATOS	MINI OTOSCÓPIO MIKATOS (VERDE) (REF.: 1001)	NÃO	OTOSCÓPIO - 2 PILHAS (2,5 V), ENERGIZADO INTERNAMENTE, PARTE APLICADA B, IPX0, MODO DE OPERAÇÃO: CONTINUO
MIKATOS	MINI OTOSCÓPIO MIKATOS (VERDE) LED (REF.: 1001/LED)	NÃO	OTOSCÓPIO - 2 PILHAS (2,5 V), ENERGIZADO INTERNAMENTE, PARTE APLICADA B, IPX0, MODO DE OPERAÇÃO: CONTINUO
MIKATOS	MINI OTOSCÓPIO MIKATOS (VINHO) (REF.: 1004)	NÃO	OTOSCÓPIO - 2 PILHAS (2,5 V), ENERGIZADO INTERNAMENTE, PARTE APLICADA B, IPX0, MODO DE OPERAÇÃO: CONTINUO
MIKATOS	MINI OTOSCÓPIO MIKATOS (VINHO) LED (REF.: 1004/LED)	NÃO	OTOSCÓPIO - 2 PILHAS (2,5 V), ENERGIZADO INTERNAMENTE, PARTE APLICADA B, IPX0, MODO DE OPERAÇÃO: CONTINUO
MIKATOS	MINI OTOSCÓPIO MISSOURI AZUL (REF.: 004/AZUL)	NÃO	OTOSCÓPIO - 2 PILHAS (2,5 V), ENERGIZADO INTERNAMENTE, PARTE APLICADA B, IPX0, MODO DE OPERAÇÃO: CONTINUO
MIKATOS	MINI OTOSCÓPIO MISSOURI PRETO (REF.: 004/PRETO)	NÃO	OTOSCÓPIO - 2 PILHAS (2,5 V), ENERGIZADO INTERNAMENTE, PARTE APLICADA B, IPX0, MODO DE OPERAÇÃO: CONTINUO
MIKATOS	MINI OTOSCÓPIO MISSOURI PRETO FIBRA ÓTICA (REF.: 004/PRETO/FO)	NÃO	OTOSCÓPIO - 2 PILHAS (2,5 V), ENERGIZADO INTERNAMENTE, PARTE APLICADA B, IPX0, MODO DE OPERAÇÃO: CONTINUO
MIKATOS	MINI OTOSCÓPIO MISSOURI VERDE (REF.: 004/VERDE)	NÃO	OTOSCÓPIO - 2 PILHAS (2,5 V), ENERGIZADO INTERNAMENTE, PARTE APLICADA B, IPX0, MODO DE OPERAÇÃO: CONTINUO
MIKATOS	MINI OTOSCÓPIO MISSOURI VINHO (REF.: 004/VINHO)	NÃO	OTOSCÓPIO - 2 PILHAS (2,5 V), ENERGIZADO INTERNAMENTE, PARTE APLICADA B, IPX0, MODO DE OPERAÇÃO: CONTINUO
MIKATOS	OTOSCÓPIO KOLE (REF.: 001KL)	NÃO	OTOSCÓPIO - 2 PILHAS (2,5 V), ENERGIZADO INTERNAMENTE, PARTE APLICADA B, IPX0, MODO DE OPERAÇÃO: CONTINUO
MIKATOS	OTOSCÓPIO MISSOURI (REF.: 001)	NÃO	OTOSCÓPIO - 2 PILHAS (2,5 V), ENERGIZADO INTERNAMENTE, PARTE APLICADA B, IPX0, MODO DE OPERAÇÃO: CONTINUO
MIKATOS	OTOSCÓPIO MISSOURI COM CABO EM ACO INOX (REF.: 001/INOX)	NÃO	OTOSCÓPIO - 2 PILHAS (2,5 V), ENERGIZADO INTERNAMENTE, PARTE APLICADA B, IPX0, MODO DE OPERAÇÃO: CONTINUO
MIKATOS	OTOSCÓPIO MISSOURI ENGATE RÁPIDO (REF.: 001LED/ER)	NÃO	OTOSCÓPIO - 2 PILHAS (2,5 V), ENERGIZADO INTERNAMENTE, PARTE APLICADA B, IPX0, MODO DE OPERAÇÃO: CONTINUO

MIKATOS	OTOSCÓPIO MISSOURI LED (REF.: 001/LED)	NÃO	OTOSCÓPIO - 2 PILHAS (2,5 V), ENERGIZADO INTERNAMENTE, PARTE APLICADA B, IPX0, MODO DE OPERAÇÃO: CONTINUO
MIKATOS	OTOSCÓPIO TK (REF.: 007)	NÃO	OTOSCÓPIO - 2 PILHAS (2,5 V), ENERGIZADO INTERNAMENTE, PARTE APLICADA B, IPX0, MODO DE OPERAÇÃO: CONTINUO
MIKATOS	OTOSCÓPIO TK COM CABO EM ACO INOX (REF.: 007ACO)	NÃO	OTOSCÓPIO - 2 PILHAS (2,5 V), ENERGIZADO INTERNAMENTE, PARTE APLICADA B, IPX0, MODO DE OPERAÇÃO: CONTINUO
MIKATOS	OTOSCÓPIO TK LED (REF.: 007/LED)	NÃO	OTOSCÓPIO - 2 PILHAS (2,5 V), ENERGIZADO INTERNAMENTE, PARTE APLICADA B, IPX0, MODO DE OPERAÇÃO: CONTINUO

